

Vario 18 Tragbare Absaugpumpe

LEISE, ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG



Leise

- Leiser und diskreter Betrieb
- 51,8 dB(A) bei maximalem Flow

Tragbar

- Mit oder ohne Akku
- Getestete Kompatibilität mit bestehenden Auffangsystemen von Medela

Leistung

- Präzise variable Vakuumstufen für vielfältige Einsatzgebiete
- Leistungsstarke QuatroFlex Antriebseinheit mit geringer Vibration für durchgängige Leistung
- Schneller Aufbau und intuitive Anwendung

Unverzichtbar im Krankenhaus – leise, tragbar und sicher

Durch den niedrigen Geräuschpegel dieser Absaugpumpe kann sich das Personal beim Absaugen auf die vorliegende Aufgabe konzentrieren. Stressige Situationen erfordern einfachen Aufbau und Anwendung – die Vario 18 Pumpe erfüllt beide Voraussetzungen. Dank variabler Vakuumwerte ist die Vario 18 unverzichtbar in Krankenhäusern – passen Sie das Vakuum einfach durch Drücken und Drehen des Reglers an. Die Einstellungen sind nicht nur präzise, die Sicherheits-Druckknöpfe verhindern zudem ein versehentliches Verstellen. Die Akkuversionen können für mehr Mobilität, Patienten-transport oder in Bereichen ohne Steckdosen verwendet werden. Krankenhäuser, die bereits ein Auffangsystem von Medela verwenden, müssen kein neues Set erwerben – die Vario 18 kann entweder mit einem Mehrweg- (RCS) oder Einweg-Auffangsystem (DCS) ausgestattet werden.



Wichtige Merkmale auf einen Blick



Einfache Anwendung

- Die Vario 18 kann entweder mit einem Mehrweg- (RCS) oder einem Einweg-Auffangsystem (DCS) von Medela verwendet werden. Kein Kauf von speziellen Auffangsystemen für die Pumpe nötig.
- Einfache visuelle Signale ermöglichen eine unkomplizierte Verbindung der Vario 18 mit einer Reihe von Zubehör.



Robust und sicher


- Die Kombination aus Sicherheitsfunktionen, Anwenderfreundlichkeit und funktionaler Vielseitigkeit macht die Vario 18 zu einer unverzichtbaren tragbaren Absaugpumpe in Krankenhäusern.
- Durch das kompakte, einfach tragbare Design und Akkuoptionen ist die Vario 18 äußerst mobil und vielseitig.
- Das robuste Gehäuse und die Komponenten machen die Pumpe ideal für die Anwendung auf Notfallwägen.



Leiser Betrieb mit niedriger Vibration

- Die QuatroFlex Betriebseinheit mit Kolben/Zylinder bietet starke Leistung und Langlebigkeit.
- Die Vario 18 läuft leise, wodurch eine diskrete Absaugung der Atemwege möglich ist.

Technische Daten



2 Jahre Garantie



Medizinische Vakuumtechnologie für medizinisches Fachpersonal

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder Ihren zuständigen Medela Gebietsleiter.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Germany & Austria
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Switzerland
Medela AG
Lättichstrasse 7
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 14 42
contact@medela.ch
www.medela.ch

Ihr Ansprechpartner vor Ort

 0123